

**Garant****WNMG 060408, Categorie: HB7140-2**

## Date comandă

Numărul de comandă	251954 HB7140-2
GTIN	4067263315377
Clasa articolului	21G

## Descriere

WNMG 060408 HB7140-2 Categorie: HB7140-2  
Sfârâmător de aşchii: VS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 230 m/min

## Descriere tehnică

Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Strat de acoperire	acoperit
Numărul de schimbări / tăişuri	6
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7140-2
Sfârâmător de aşchii	VS
Materialul sculei	Carbură

Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 230 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060408
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire