

**WNMG 080404, Categorie: IC6015****Date comandă**

Numărul de comandă	251990 IC6015
GTIN	7291075336726
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 300 m/min
Sfărâmător de așchii	F3M
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Categorie	IC6015
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Rază la colț	0,4 mm

Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	6
Aplicația principală	M
Denumirea producătorului	WNMG 080404-F3M IC6015
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire