

Garant**WNMG 080404, Categorie: HB7140-2**

Date comandă

Numărul de comandă	251962 HB7140-2
GTIN	4067263315384
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 080404 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfărâmbător de așchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 230 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 m/min
Sfărâmbător de așchii	VS
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	M
Strat de acoperire	acoperit
Categorie	HB7140-2
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Materialul sculei	carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tășuri	6
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire