

Garant**WNMG 060408, Categorie: HB7140-2**

Date comandă

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 252064 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315414 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

WNMG 060408 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfărâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Sfărâmător de așchii | VM |
| Materialul sculei | carbura |
| Numărul de schimbări / tăișuri | 6 |
| Condiție de tăiere | puternic întreruptă |
| Strat de acoperire | acoperit |
| Aplicația principală | M |

| | |
|---|------------------------------------|
| Categorie | HB7140-2 |
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 60 - 200 m/min |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | WNMG 060408 |
| Toleranță | M |
| Avans f | 0,1 - 0,5 mm/rot |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 4 mm |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |