

**Garant****CC.T 060202, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260050 HB7140-2
GTIN	4067263315469
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CC.T 060202 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de aşchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	M
Materialul sculei	carbură
Toleranță	M
Numărul de schimbări / tășuri	2
Rază la colț	0,2 mm

Categorie	HB7140-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202
Strat de acoperire	acoperit
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Sfărâmător de așchii	VS
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 230 m/min
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire