

**HELI3MILL Freză, cu alezaj, Ø DC / număr de dinți Z: 100/8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	226490 100/8
GTIN	7291075313116
Clasa articolului	19D

Descriere**Execuție:**

Sistem de frezare a colțurilor, fiabil din punct de vedere al procesului, pentru o gamă largă de aplicații. Versiuni în două dimensiuni de sistem cu lungimi ale tășului de 10 și 15 mm. Insertiile de trigon din scaun, susținute optim, garantează umerii la 90°. Ideal pentru operațiunile de găurire, frezare circulară și prelucrare înclinată.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Descriere tehnică

Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	0,7 grad
Serie	HELI3MILL
Ø D ₃	95,6 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	199 mm
Lungimea totală L _{ges}	50 mm
Ø tășului D _c	100 mm

Ø orificiu prindere	32 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	195 mm
Frezare circulară a găurii a_p	3,6 mm
Număr de dinți Z	8
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	1072,2 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TD..1505..
Denumirea producătorului	HM390 FTD D100-8-32-15
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Ramping
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 2	229696 2
--	----------