

Garant**CC.T 120404, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260064 HB7140-2
GTIN	4067263315513
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 120404 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de aşchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 m/min
Toleranță	M
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7140-2
Sfârâmător de aşchii	VS
Aplicația principală	M

Numărul de schimbări / tășuri	2
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Strat de acoperire	acoperit
Materialul sculei	carbură
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire