

Garant

**Freză cu avans de pătrundere la 90°, Cu gaură, Ø D / număr de dinți Z:
42/3mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	211806 42/3
GTIN	4045197502049
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Rigiditate crescută a sculelor datorită protecției împotriva deplasării plasate între plăcuța amovibilă și locașul plăcuțelor.

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	55 mm
Ø tăişului D_c	42 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø orificiu prindere	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VCG. 2205
Număr de dinți Z	3
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	82 mm
Frezare circulară a găurii a_p	8 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	5,3 grad

Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	32,34 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	78 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Tip de coadă	Cu gaură
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză cu plăcuțe tip FeedKing

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,7 Nm	211750 5,7
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219800