

Garant**CC.T 09T302, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260148 HB7140-2
GTIN	4067263315551
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 09T302 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Toleranță	M
Materialul sculei	carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Rază la colț	0,2 mm

Aplicația principală	M
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere a _p	0,2 - 4 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT09T302
Categorie	HB7140-2
Sfărâmător de așchii	VM
Strat de acoperire	acoperit
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire