

Garant**DC.T 070204, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260353 HB7140-2
GTIN	4067263315612
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 070204 HB7140-2 Categorie: HB7140-2
Sfârâmător de așchii: VS
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 230 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 m/min
Materialul sculei	carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Sfârâmător de așchii	VS
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7140-2
Toleranță	M
Numărul de schimbări / tășuri	2
Aplicația principală	M
Strat de acoperire	neacoperit
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT070204-
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire