

**Garant****CC.T 120408, Categorie: HB7140-2**

### Date comandă

Numărul de comandă	260160 HB7140-2
GTIN	4067263315599
Clasa articolului	21G

### Descriere

CC.T 120408 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 200 m/min

### Descriere tehnică

Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120408
Rază la colț	0,8 mm
Toleranță	M
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a <sub>p</sub>	0,2 - 4 mm
Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Materialul sculei	carbură
Aplicația principală	M
Sfârșământor de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire