


**Garant****SCMT 09T308, Categorie: HB7140-2**

## Date comandă

Numărul de comandă	260744 HB7140-2
GTIN	4067263315834
Clasa articolului	21G

## Descriere

SCMT 09T308 HB7140-2 Rază la colț: 0,8 mm  
Categorie: HB7140-2  
Sfărâmtător de așchii: VS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 230 m/min

## Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T308
Aplicația principală	M
Materialul sculei	carbură
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmtător de așchii	VS
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Numărul de schimbări / tășuri	4
Rază la colț	0,8 mm
Strat de acoperire	acoperit
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 230 m/min
Categorie	HB7140-2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire