


**Garant****SCMT 120408, Categorie: HB7140-2**

### Date comandă

Numărul de comandă	260750 HB7140-2
GTIN	4067263314851
Clasa articolului	21G

### Descriere

SCMT 120408 HB7140-2 Rază la colț: 0,2 mm  
Categorie: HB7140-2  
Sfărâmbător de așchii: VS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 230 m/min

### Descriere tehnică

Rază la colț	0,2 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 230 m/min
Categorie	HB7140-2
Sfărâmbător de așchii	VS
Strat de acoperire	acoperit
Condiție de tăiere	puternic întreruptă

Aplicația principală	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120408
Materialul sculei	carbură
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire