

**TDKT 150512-PDR, IC808, Tip: ST900****Date comandă**

Numărul de comandă	226561 ST900
GTIN	7291075313017
Clasa articolului	19A

Descriere**Execuție:**

Plăcuță amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială și radială. Pentru o prelucrare eficientă și precisă a umerilor la 90°.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \dots 1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Serie	HELI3MILL
Rază la colț	1,2 mm
Tip	ST900
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Avans f_z	0,25 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TDKT 150512-PDR

Geometrie	PDR
Denumirea producătorului	HM390 TDKT 150512-PDR IC808
Categorie	IC808
Materialul sculei	carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	280 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	240 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	220 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		