

**TDKT 1505PDR, IC808, Tip: ST900****Date comandă**

Numărul de comandă	226560 ST900
GTIN	7291075312713
Clasa articolului	19A

**Descriere****Execuție:**

Plăcuță amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială și radială. Pentru o prelucrare eficientă și precisă a umerilor la 90°.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \dots 1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$ .

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Serie	HELI3MILL
Rază la colț	0,8 mm
Avans $f_z$	0,25 mm
Tip	ST900
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TDKT 1505PDR
Numărul de schimbări / tăişuri	3

Geometrie	PDR
Denumirea producătorului	HM390 TDKT 1505PDR IC808
Categorie	IC808
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	280 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	240 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	220 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		