

Garant**SCMT 09T308, Categorie: HB7140-2**

Date comandă

Numărul de comandă	260763 HB7140-2
GTIN	4067263314875
Clasa articolului	21G

Descriere

SCMT 09T308 HB7140-2 Rază la colț: 0,8 mm

Categorie: HB7140-2

Sfărâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f: 0,1 - 0,4 mm/rot

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Materialul sculei	carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfărâmător de așchii	VM
Strat de acoperire	acoperit
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Numărul de schimbări / tăisuri	4
Categorie	HB7140-2
Toleranță	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T308
Rază la colț	0,8 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire