

**TDKT 1505PDR, IC882, Tip: S****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 226563 S |
| GTIN | 7291075312621 |
| Clasa articolului | 19A |

Descriere**Execuție:**

Plăcuță amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială și radială. Pentru o prelucrare eficientă și precisă a umerilor la 90°.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \dots 1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Serie | HELI3MILL |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | TDKT 1505PDR |
| Tip | S |
| Avans f_z | 0,15 mm |
| Numărul de schimbări / tășuri | 3 |
| Geometrie | PDR |

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Denumirea producătorului | HM390 TDKT 1505PDR IC882 |
| Categorie | IC882 |
| Materialul sculei | Carbură |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru frezare |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|----------------------------|---------------------|----------|---------|
| Ti > 850 N/mm ² | recomandat | 50 m/min | S |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Uscat | recomandat | | |