

Garant**TCMT 110208, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260954 HB7140-2
GTIN	4067263329626
Clasa articolului	21G

Descriere

TCMT 110208 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de așchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Materialul sculei	carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 m/min
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110208
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot

Categorie	HB7140-2
Strat de acoperire	acoperit
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de așchii	VS
Numărul de schimbări / tășuri	3
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire