

Garant**TCMT 110202, Categorie: HB7140-2**

Date comandă

Numărul de comandă	260950 HB7140-2
GTIN	4067263329602
Clasa articolului	21G

Descriere

TCMT 110202 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de așchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 230 m/min

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110202
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Sfârâmător de așchii	VS
Materialul sculei	carbură
Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Strat de acoperire	acoperit

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 m/min
Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire