

**TPKT 100310PDR, IC808, Tip: ST900****Date comandă**

Numărul de comandă	226518 ST900
GTIN	7291075313734
Clasa articolului	19A

Descriere**Execuție:**

Plăcuță amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială și radială. Pentru o prelucrare eficientă și precisă a umerilor la 90°.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \dots 1 \times D / a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Descriere tehnică

Serie	HELI3MILL
Rază la colț	1 mm
Numărul de schimbări / tășuri	3
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TPKT 100310PDR
Tip	ST900
Avans f_z	0,15 mm

Geometrie	PDR
Denumirea producătorului	HM390 TPKT 100310PDR IC808
Categorie	IC808
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	280 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	240 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	220 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		