

Garant**VBMT 160408, Categorie: HB7140-2**

Date comandă

Numărul de comandă	261154 HB7140-2
GTIN	4067263329831
Clasa articolului	21G

Descriere

VBMT 160408 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de așchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 230 m/min

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	2
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT160408
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 m/min
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	puternic întreruptă

Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicația principală	M
Sfărâmbător de așchii	VS
Materialul sculei	carbură
Categorie	HB7140-2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire