

**Garant****TCMT 16T308, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260988 HB7140-2
GTIN	4067263329688
Clasa articolului	21G

**Descriere**

TCMT 16T308 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 200 m/min**Descriere tehnică**

Numărul de schimbări / tășuri	3
Toleranță	M
Rază la colț	0,8 mm
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Sfârâmător de așchii	VM
Aplicația principală	M
Materialul sculei	carbură

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7140-2
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T308
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire