

Garant**Freză cu avans de pătrundere la 93°, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 80/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	211807 80/5
GTIN	4045197648426
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Rigiditate crescută a sculelor datorită protecției împotriva deplasării plasate între plăcuța amovibilă și locașul plăcuțelor.

Aplicație:

Pentru evitarea blocajelor așchiilor, în special la frezarea buzunarelor adânci.

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	VCG. 2205
Ø tăişului D _c	80 mm
Ø orificiu prindere	27 mm
Lungimea totală L _{ges}	55 mm

Număr de dinți Z	5
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	158 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	2,44 grad
Frezare circulară a găurii a_p	10 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	154 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	70,34 mm
$\varnothing D_3$	74 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză cu plăcuțe tip FeedKing

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219800
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,7 Nm	211750 5,7