

**Garant****VB.T 110304, Categorie: HB7140-2**

### Date comandă

Numărul de comandă	261224 HB7140-2
GTIN	4067263329848
Clasa articolului	21G

### Descriere

VB.T 110304 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avans f: 0,1 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 200 m/min

### Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110304
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min
Sfârâmător de așchii	VM
Rază la colț	0,4 mm

Categorie	HB7140-2
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Strat de acoperire	acoperit
Aplicația principală	M
Toleranță	M
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire