

Garant**VC.T 160404, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	261372 HB7140-2
GTIN	4067263329909
Clasa articolului	21G

Descriere

VC.T 160404 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de așchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Sfârâmător de așchii	VS
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 m/min
Materialul sculei	Carbură

Aplicația principală	M
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Categorie	HB7140-2
Toleranță	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VC.T 160404
Strat de acoperire	acoperit
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire