

Garant**Șurubelniță dinamometrică, reglată fix, Momentul reglat: 0,6Nm****Date comandă**

Numărul de comandă	211750 0,6
GTIN	4045197552372
Clasa articolului	21B

Descriere**Execuție:**

Șurubelniță dinamometrică cu mâner tip T aderent, din 2 componente. Momentul de strângere este reglat. Suport cu magneți permanenți.

Funcționare:

La atingerea momentului de rotație, șurubelnița emite o **avertizare sonoră și tactilă**. Datorită declanșării îndelungate se semnalizează clar utilizatorului că valoarea presetată a fost atinsă.

Aplicație:

Împreună cu **biții 1/4 inch** cu **coada C 6,3** sau **E 6,3**, de ex., **bit Torx Plus®** Cod **674252**.

Recomandat pentru fixarea exactă a plăcuțelor amovibile conform momentului prestabilit.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Notă:

Se livrează **fără** bit.

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Lungimea lamei	50 mm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±15 %
Momentul reglat	0,6 Nm
Suport pentru biți	D 6,3
Suport pentru biți	F 6,3
Standard	DIN EN ISO 6789
Ajustabilitatea valorii de declanșare	nu este reglabil
Principiu de declanșare	declanșare mecanică lungă
Lungimea totală L	107 mm
Setarea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Feedback	de declanșare
Procedeu de măsurare	Moment
Formă de conectare	Suport pentru biți 1/4 inch
Citire comutabilă	Nm
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Datele pot fi protocolate	nu
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tehnică de măsurare	mecanic
Tip produs	Șurubelniță dinamometrică

Accesorii

„Stație TQ” – Stație rastel pentru șurubelnițe dinamometrice

659964