




## Verificator de alezaje de precizie KT, Domeniu de măsurare: 100-510mm



### Date comandă

Numărul de comandă	435125 100-510
GTIN	2050002074408
Clasa articolului	46D

### Descriere

#### Execuție:

Aparat de măsurare comparativă în două puncte, bazat pe **versiunea Schwenk**. Pentru măsurarea profilurilor interioare și a danturilor interioare, danturilor cu caneluri triunghiulare și a profilurilor butucilor canelați. Precizie ridicată și fiabilitate, datorită înclinării, revenirii segmentelor de cursă a palpatoarelor. Acoperă intervale de măsurare mari datorită vârfulor de măsurare interschimbabile. Pentru prinderea vârfulor sferice, vârfulor de măsurare sunt prevăzute cu fileturi interioare. Vârfulor sferice din carbură ale pieselor cu bilă sunt disponibile de la  $\varnothing 0,5$  mm cu pas (increment) de 0,001 mm (toleranță < 2  $\mu$ m).

#### Livrare:

Suport de instrumente cu palpatoare de măsurare, fără palpatoare sferice și modul de afișare.

#### Accesorii opționale:

Palpatoare din carbură, ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator inductiv Cod 434670, ceas comparator cu scală cu sens de rotire spre stânga 434807 Ref. 10, ceas comparator digital 434322.

#### Notă:

Execuție ca broșă de măsurat pentru măsurarea sigură și rapidă fără pendulare, la cerere.

### Descriere tehnică

Adâncime de măsurare	235 mm
Număr de discuri de măsurare	4
Precizie de repetare fără ceas comparator	0,5 $\mu$ m

Domeniu de măsurare	100 - 510 mm
Număr de bolțuri de măsurare	5
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	Preț la cerere
Tip produs	Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte