



Lanternă cu LED și acumulator Versiunea 0 fără acumulator, 12 V, Tip: M12UCL



Date comandă

Numărul de comandă	073210 M12UCL
GTIN	4058546361501
Clasa articolului	07A

Descriere

Execuție:

Lanternă robustă cu acumulatori Li-Ion și putere mare de iluminare. Lumină LED de lucru și de montare.

- **Cu articulație rotativă, cu posibilitate de reglare 300° orizontal și 180° vertical.**
- **Picior magnetic și depozit magnetic.**

Adaptat pentru:

Acumulatori Milwaukee MB12 de 12 V.

Livrare:

Lanternă fără acumulator și fără încărcător.

Descriere tehnică

Flux luminos	1200 lm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Flux luminos treapta 2	800 lm
Denumirea producătorului	M12 UCL
Număr de acumulatori incluse	0
Tensiunea acumulatorului	12 V

Tip acumulator	Litiu-Ion
Corpuri de iluminat	Modul LED
Flux luminos treapta 3	600 lm
Caracteristici nume produs	12 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Tip produs	Lampă de lucru