

Garant**Freză cu avans de pătrundere la 93°, Cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 25/3mm**

Date comandă

Numărul de comandă	211852 25/3
GTIN	4045197648594
Clasa articolului	210

Descriere

Execuție:

Rigiditate crescută a sculelor datorită protecției împotriva deplasării plasate între plăcuța amovibilă și locașul plăcuțelor.

Datorită posibilității de adăugare a fileturilor poate fi prelungit după plac.

Aplicație:

Pentru evitarea blocajelor așchiilor, în special la frezarea buzunarelor adânci.

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 0,9** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

Descriere tehnică

Ø D ₂	20,7 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Lungimea totală L _{ges}	35 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Filet de prindere M	M12
Ø tăișului D _c	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VDGT 11T2..

Număr de dinți Z	3
Frezare circulară a găurii a_p	3,5 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	4,01 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	21,4 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	48 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	48 mm
$\varnothing D_3$	23 mm
Tip de coadă	Cu filet
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză cu plăcuțe tip FeedKing

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219801
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,9 Nm	211750 0,9