

**Garant****Freză de șanfrenat, cu alezaj, Unghi  $\gamma$ : 45grad****Date comandă**

Numărul de comandă	215700 45
GTIN	4045197410528
Clasa articolului	210

**Descriere****Notă:**

- Plăcuțe amovibile recomandate pentru teșire: Cod 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
- Utilizarea altor plăcuțe amovibile poate determina o reducere a durabilității, iar calitatea suprafeței poate fi afectată.
- Șurubelnița dinamometrică GARANT TQ Cod 211750 Ref. 5,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.

**Descriere tehnică**

Unghi $\gamma$	45 grad
Număr efectiv de tășuri $Z_{ef}$	3
Cel mai mare $\varnothing D_1$	77,8 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	50 mm
$\varnothing$ orificiu prindere	27 mm
Lățimea teșiturii executate b	21,4 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1604..
Lungimea teșiturii executate l	30 mm
Cel mai mic $\varnothing$ D	35 mm
Înălțimea teșiturii executate h	21,4 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Avans dinte la $h_{\max}$	0,14 mm
Număr plăcuțe amovibile	6
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219811
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0