

Garant

Dorn din carbură configurabil, Pentru Ø capului de filetat D: 10mm



Date comandă

Numărul de comandă	212000 10
GTIN	4045197659217
Clasa articolului	29W

Descriere

Execuție:

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut.

Bătaie radială $\leq 10 \mu\text{m}$ datorită îmbinării feței conice cu fața plană.

Coadă rectificată în h6 pe toată lungimea – pentru scurtare și degajare individuală.

Notă:

Adâncime maximă de frezare = $L_1 + l$; l = consultați dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.

Cheie de strângere = Cod 219987.

Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.

Reduceți datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

Coadă poate fi degajată pe $\varnothing d_{1\text{min}}$.

Descriere tehnică

Pentru Ø capului de filetat D	10 mm
Ø cozii D_s h6	12 mm
Ø exterior minim degajabil d_1	9,8 mm
Lungime utilă L_1	20 mm
Moment de strângere recomandat	5 Nm
Lungimea totală L	125 mm
Serie	TopCut
Răcire interioară	da

Tip produs

Portscula pentru freză cu
fixare pe filet și teșitoare