

Garant
Freză de copiere 0° negativ, cu filet, Ø D: 16mm

Date comandă

Numărul de comandă	212100 16
GTIN	4045197192448
Clasa articolului	210

Descriere
Execuție:

Corp de freză cu pași inegali pentru o funcționare silențioasă.

- **Precizie axială ridicată și concentricitate bună.**
- **Repoziționare fără trepte în cazul uzurii muchiei așchietoare.**

Notă:

$a_{p\max} = 1,5$ mm.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	RD.. 0702
Ø D ₁ h6	8,5 mm
Filet de prindere M	M8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Lungimea totală L _{ges}	23 mm
Ø D ₃	9 mm
Ø tăișului D _c	16 mm
Ø D ₂	12,7 mm

Număr de dinți Z	3
Răcire interioară	da
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	7,21 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	25 mm
Frezare circulară a găurii a_p	1,5 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	3,89 grad
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Tip de coadă	cu filet
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219803