

Garant**APMX 16..04 TR, HB7515, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă 215743 ST1400

GTIN 4045197601759

Clasa articolului 21A

Descriere**Notă:**

Valorile de referință sunt valabile pentru frezele Cod 215705 până la 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

Grosimea plăcii: 5,76 mm

Rază la colț: 0,4 mm

Avans f_z per dinte: 0,14 mm**Descriere tehnică**Avans f_z per dinte 0,14 mm

Suport recomandat AP..1604

Tip ST1400

Rază la colț 0,4 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă APMX 16..04 TR

Categorie HB7515

Materialul sculei Carbura

Grosimea plăcii	5,76 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	380 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	265 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	220 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	195 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	270 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	170 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	170 m/min	K
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		