

Garant**Freză de copiere 0° negativ, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 66/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212145 66/6
GTIN	4045197192806
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Corp de freză cu pași inegali pentru o funcționare silențioasă.

- **Precizie axială ridicată și concentricitate bună.**
- **Repoziționare fără trepte în cazul uzurii muchiei așchietoare.**

Atenție:

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu geometrie pozitivă **nu** se vor utiliza șuruburile și șaibe de siguranță.

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

$a_{p\max} = 2,5$ mm.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	RD..12T3
Ø orificiu prindere	27 mm
Set de șuruburi de siguranță	219807 (15IP; 3,8 Nm)

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ø tăişului D_c	66 mm
Ø D_3	54 mm
Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Număr de dinți Z	6
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	120 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	130 mm
Frezare circulară a găurii a_p	2,5 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	50,94 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,94 grad
Unghi de reglare κ	15 - 27 grad
Fz Helix	0,7
Tip de coadă	cu alezaj
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăişului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219805
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219807
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm	211750 3,8
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP