

**Garant****Freză de copiere 0° negativ, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 52/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212125 52/5
GTIN	4045197192608
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Corp de freză cu pași inegali pentru o funcționare silențioasă.

- **Precizie axială și concentricitate ridicată.**
- **Repoziționare fără trepte a plăcuței amovibile în cazul uzurii muchiei așchietoare.**

**Notă:**

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$ .

**Descriere tehnică**

Lungimea totală $L_{\text{ges}}$	50 mm
$\varnothing D_3$	42 mm
$\varnothing$ orificiu prindere	22 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	RD..1003
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219804 (15IP; 3,8 Nm)
$\varnothing$ tăișului $D_c$	52 mm

Număr de dinți Z	5
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	94 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Frezare circulară a găurii $a_p$	2 mm
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	39,45 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	1,02 grad
Unghi de reglare $\kappa$	15 - 30 grad
Fz Helix	0,7
Tip de coadă	cu alezaj
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219804
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm	211750 3,8