

Garant
Capete de frezat la 90°, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 32/5mm

Date comandă

Numărul de comandă	215870 32/5
GTIN	4045197195425
Clasa articolului	210

Descriere
Aplicație:

Utilizare universală pentru toate materialele și pentru frezarea canalelor.

Notă:

Suport pentru freza cu filet – consultați Capitolul 3 al Catalogului.

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	43 mm
Filet de prindere M	M16
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1003
\varnothing tăișului D_c	32 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219814 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_2$	28,7 mm
Număr de dinți Z	5
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	62 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	61 mm

Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	0,53 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	26,85 mm
$\varnothing D_3$	29 mm
Tip de coadă	cu filet
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219814
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP