

Garant**Capete de frezat la 90°, Coadă Weldon, Ø D / Zef: 25/3mm**

Date comandă

Numărul de comandă	215860 25/3
GTIN	4045197133298
Clasa articolului	210

Descriere

Execuție:

Rată de aşchiere foarte ridicată obținută datorită celor 2, respectiv 3 tăişuri folosite la fiecare rotație.

Aplicație:

Pentru frezarea circumferinței și frezare frontală.

Notă:

A nu se utiliza pentru lucrările pe plan înclinat sau pătrundere circulară!

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	110 mm
Set de şuruburi pentru plăcuțe amovibile	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1003
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\ max}$	28 mm
Număr efectiv de tăişuri Z_{ef}	3
Ø tăişului D_c	25 mm
Ø cozii $D_s\ h6$	25 mm
Lungime activă L_1	52 mm
Număr plăcuțe amovibile	9

Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219814
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2