

**Garant****Capete de frezat la 90°, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 20/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215870 20/3
GTIN	4045197193056
Clasa articolului	210

**Descriere****Aplicație:**

Utilizare universală pentru toate materialele și pentru frezarea canalelor.

**Notă:**

Suport pentru freza cu filet – consultați Capitolul 3 al Catalogului.

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

**Descriere tehnică**

Filet de prindere M	M10
Ø tăişului D <sub>c</sub>	20 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	30 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D <sub>2</sub>	17,7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1003
Ø D <sub>1</sub> h6	10,5 mm
Număr de dinți Z	3
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>max</sub>	38 mm
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>min</sub>	37 mm

Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	0,96 grad
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	14,85 mm
$\varnothing D_3$	17 mm
Tip de coadă	cu filet
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219814