

Garant**Capete de frezat la 90°, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 15,7/2mm**

Date comandă

Numărul de comandă	215870 15,7/2
GTIN	4045197193025
Clasa articolului	210

Descriere

Aplicație:

Utilizare universală pentru toate materialele și pentru frezarea canalelor.

Notă:

Suport pentru freza cu filet – consultați Capitolul 3 al Catalogului.

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Ø tăişului D _c	15,7 mm
Lungimea totală L _{ges}	23 mm
Ø D ₁ h6	8,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1003
Ø D ₂	12,7 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Filet de prindere M	M8
Număr de dinți Z	2
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	29,4 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	28,4 mm

Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,36 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	10,55 mm
$\varnothing D_3$	12,7 mm
Tip de coadă	cu filet
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219814