

Garant**CC.T 060202, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	260140 HB7020
GTIN	4045197698827
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Sfărâmător de așchii	SM
Rază la colț	0,2 mm
Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202

Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire