


CC.T 09T304, Categorie: CA510

Date comandă

Numărul de comandă	260097 CA510
GTIN	4960664696475
Clasa articolului	25E

Descriere

CC.T 09T304 CA510 Categorie: CA510

Sfârâmător de aşchii: HQ

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 140 - 450 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	140 - 450 m/min
Sfârâmător de aşchii	HQ
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot

Categorie	CA510
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire