

Garant**CC.T 09T302, Categorie: HU7310****Date comandă**

Numărul de comandă	260148 HU7310
GTIN	4045197667908
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 4 mm
Aplicația principală	N
Sfârșământor de așchii	AM
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 m/min
Rază la colț	0,2 mm
Categorie	HU7310
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 09T302
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire