

Freză unghiulară pentru aluminiu, cu filet, $\varnothing D$ / număr de dinți Z: 42/4**Date comandă**

Numărul de comandă	211757 42/4
GTIN	4067263107071
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Echipament de frezare ultraperformant, pentru viteze mari de aşchiere. Locaş cât se poate de precis pentru plăcuţe amovibile. Rigiditate extrem de mare la torsiune datorită siguranţei optime la forţa centrifugă.

Atenţie:

Înainte de utilizarea plăcuţei amovibile 211776 ALU ($r = 5,0$ mm) şi 211777 ALU ($r = 6,0$ mm), trebuie modificat locaşul pentru plăcuţă amovibilă al suportului.

Notă:

Momentul de rotaţie recomandat pentru fixarea şuruburilor de strângere Cod 219878 4 şi 219878 5 este de **3,2 Nm**.

Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	74 mm
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Număr de dinţi Z	4
Lungime de aşezare cu înclinaţie α_{\max}	29,56 mm
Frezare circulară a găurii a_p	9 mm
\varnothing tăişului D_c	42 mm
$\varnothing D_2$	29 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	82 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	2,9 grad
Filet de prindere M	M16
Plăcuță amovibilă compatibilă	ZDHT 1505
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219878 4 (15IP)
Tip de coadă	cu filet
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm	211750 3,0
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 4	219878 4