

Garant**CC.T 09T304, Categorie: CB7010****Date comandă**

Numărul de comandă	260150 CB7010
GTIN	4045197667922
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 09T304 CB7010 Categorie: CB7010

Sfârâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 90 - 240 m/min**Descriere tehnică**

Aplicație secundară	M
Aplicația principală	P
Sfârâmător de așchii	SM
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	70 - 180 m/min
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 240 m/min

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Categorie	CB7010
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire