

Garant**CC.T 060202, Categorie: HU7310****Date comandă**

Numărul de comandă	260140 HU7310
GTIN	4045197667663
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 m/min
Aplicația principală	N
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 4 mm
Sfărâmbător de așchii	AM
Rază la colț	0,2 mm
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Categorie	HU7310
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	neacoperit

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire