

**Garant**
**DN.G 110404, Categorie: HB7415**


### Date comandă

Numărul de comandă	250752 HB7415
GTIN	4045197667090
Clasa articolului	21G

### Descriere

DN.G 110404 HB7415 Categorie: HB7415  
 Sfărâmător de aşchii: TIM  
 Toleranță: M  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Avans  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/rot  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 70 m/min

### Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de aşchii	TIM
Aplicația principală	S
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 70 m/min
Avans $f$	0,1 - 0,25 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Rază la colț	0,4 mm

Categorie	HB7415
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire