

Garant**CC.T 09T302, Categorie: CB7010****Date comandă**

Numărul de comandă	260148 CB7010
GTIN	4045197667823
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 09T302 CB7010 Categorie: CB7010

Sfârâmător de aşchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 90 - 240 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 240 m/min
Aplicație secundară	M
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară	70 - 180 m/min

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Sfârâmător de aşchii	SM
Categorie	CB7010
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Materialul sculei	Metaloceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T302
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire