

**DNMG 150608, Categorie: SW05****Date comandă**

Numărul de comandă	250797 SW05
GTIN	4960664629732
Clasa articolului	25E

**Descriere**

DNMG 150608 SW05 Categorie: SW05  
Sfârâmător de așchii: MU  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 140 m/min

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Aplicația principală	Ti
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 140 m/min
Avans $f$	0,1 - 0,35 mm/rot
Sfârâmător de așchii	MU
Categorie	SW05

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire