


VNMG 160404, Categorie: SW05

Date comandă

Numărul de comandă	251752 SW05
GTIN	4960664629923
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	MQ
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 140 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1 mm
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	Ti
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Categorie	SW05
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404
Numărul de schimbări / tăișuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire