


VNMG 160408, Categorie: CA510

Date comandă

Numărul de comandă	251754 CA510
GTIN	4960664700073
Clasa articolului	25E

Descriere

VNMG 160408 CA510 Categorie: CA510
 Sfârâmător de așchii: PQ
 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avans f : 0,13 - 0,4 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 180 - 590 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	180 - 590 m/min
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Sfârâmător de așchii	PQ
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	CA510

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire